### AEB 35 SCL/1 V0 GY DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit





Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

#### Informations générales de commande

Version	Série A, Equerre de blocage
Référence	<u>2570260000</u>
Туре	AEB 35 SCL/1 VO GY DL
GTIN (EAN)	4050118580273
Ωté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## AEB 35 SCL/1 V0 GY DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	36.5 mm	Profondour (nouses)	1.437 inch	
Profondeur, y compris rail DIN	37 mm	Profondeur (pouces)  Hauteur	52.6 mm	
Hauteur (pouces)	2.0709 inch	Largeur	6 mm	
Largeur (pouces)	0.2362 inch	Poids net	6.68 g	
	0.2302 men	1 Olds Het	0.00 g	
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C			
Conformité environnemental	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	'	•		
Olassifications			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041	
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041	
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35	
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35	
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35	
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02	
ECLASS 15.0	27-25-03-02			
Autres caractéristiques techi	niques			
Time de mantone	ma a m t á	Vorgerilloge		
Type de montage	monté	Verrouillage	sans vis	
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	Wemid	Couleur	Gris clair	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0			
Caractéristiques du système			<u> </u>	
Barrette de liaison équipée	TS 35			
Généralités				
Barrette de liaison équipée	TS 35			
Barrotto do halborr oquipoc	.5 55			

Niveau du catalogue / Dessins

**Dessins** 

## AEB 35 SCL/1 V0 GY DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Fiche de données

### AEB 35 SCL/1 V0 GY DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

#### Informations générales de commande

Type SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Référence 2749610000
GTIN (EAN) 4050118896350
Oté 1.ST

Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la

lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm

Version

Niveau du catalogue / Dessins 4