
# Fiche de données

## VT-TM 0/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | x 5.3 mm, TPU, Couleur: jaune, transparent |
| Référence | 2571270000 |
| Type | VT-TM 0/12 HF-V0 |
| GTIN (EAN) | 4050118608403 |
| Qté. | 200 Pièce |

# Fiche de données

## VT-TM 0/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 12 mm | Hauteur (pouces) | 0.4724 inch |
| Largeur | 5.3 mm | Largeur (pouces) | 0.2087 inch |
| Poids net | 0.08 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type d'impression | vierge | Largeur | 5.3 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Plage de température d'utilisation, max. | 90 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | Couleur | jaune, transparent |
| Halogène | Non | Matériau de base | TPU |
| Caractères imprimés | sans | | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 0.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0.22 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1.3 mm | | |