



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Insert outil à sertir, 25mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal |
| Référence  | <a href="#">2577810000</a>  |
| Type       | ES EPG 60/HPG AEH 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118590722   |
| Qté.       | 1 Pièce   |

## ES EPG 60/HPG AEH 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur    | 42 mm | Hauteur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Largeur    | 42 mm | Largeur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Poids net  | 25 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Description du contact

|                                |   |                                |                    |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | 4                  |
| Section du conducteur min. AWG | 4   | Plage de sertissage, max.      | 25 mm <sup>2</sup> |

## Données de l'outil - sertissage

|                            |                        |  |                    |
|----------------------------|------------------------|--|--------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |  |                    |
| Section de cosse           | nominal                |  | 25 mm <sup>2</sup> |

## Inserts de sertissage

|                             |       |                           |    |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage       | 22 mm | Section sertissage cuivre | 25 |
| Largeur de sertissage en mm | 22    |                           |    |