
Fiche de données

ES EPG 60 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts
• fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
• large plage d'action jusqu'à 300 mm²
• Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
• limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
• système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
• Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
• Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
• Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, 35mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	2577820000
Type	ES EPG 60 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118590715
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

ES EPG 60 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	2
Section du conducteur min. AWG	2	Plage de sertissage, max.	35 mm²

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal	
Section de cosse	nominal	35 mm²

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	22 mm	Section sertissage cuivre	35
Largeur de sertissage en mm	22		