



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, 10mm ² , Sertissage ovale
Référence	2577940000
Type	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Qté.	1 Pièce

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Type de contact	Connecteur isolé	Section du conducteur max. AWG	8
Section du conducteur min. AWG	8	Plage de sertissage, max.	10 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage ovale
Section de cosse	nominal 10 mm ²

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Section sertissage cuivre	10
Largeur de sertissage en mm	7		

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Cosses serties



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M10/-10	Version
Référence	1492470000	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M10/-16	Version
Référence	1492510000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M5/-10	Version
Référence	1492430000	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302349	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M6/-10	Version
Référence	1492440000	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302356	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M8/-10	Version
Référence	1492450000	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302226	
Qté.	50 ST	

Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M5/-10	Version
Référence	1491330000	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335	
Qté.	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQIG-M6/-10	Version	
Référence	1491340000	Cosses,Cosse isolée,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301304		
Qté.	50 ST		

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/-10	Version	
Référence	1491430000	Cosses,Cosse isolée,10 mm ² ,10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301403		
Qté.	50 ST		