

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Cutting machine
Référence	2580010000
Type	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	CUTFIX PRO

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	360 mm	Profondeur (pouces)	14.1732 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18.5039 inch
Largeur	380 mm	Largeur (pouces)	14.9606 inch
Poids net	20809 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de coupe à longueur

Correction de longueur	Correction de glissement en mm programmable pour chaque article	Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable
Entraînement	électrique	Mémorisation	jusqu'à 2000 découpes
Clavier	Écran tactile	Vitesse d'avancée max	1,5 m/s
Affichage des indicateurs	Affichage LCD	Présélection des longueurs max.	999999 mm
Présélection des longueurs	2 mm	Interface	USB 1.1, USB 2.0
Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM, Interface intégrée pour lire les données de CAO	Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm
Raccordement électrique	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Type	AIMESA V CUTFIX	Version	
Référence	9054740000	Accessoires, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248 1045 12		
Qté.	1 ST		