IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Référence	<u>2581730018</u>
Туре	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Qté.	1 Pièce

IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments			
	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			,
_ongueur	1.8 m	Longueur (pouces)	70.8661 inch
Poids net	87 g		,
Températures .			
Fempérature de stockage		Température de fonctionnement	-15 °C80 °C
Température de pose			
Conformité environnemen	tale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
TIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
TIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
CLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
CLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
CLASS 15.0	27-06-01-06	LCLA33 14.0	27-00-01-00
Caractéristiques technique	es câble		,
Couleur de la gaine	bleu		
Caractéristiques technique	es générales		
Surface du contact	Or sur nickel		
Constitution du câble			,
Couleur de la gaine	bleu	Section	4*AWG30 + 2*AWG30
			2*AWG20 (Power)
Diamètre de la gaine, max.	5.65 mm	Diamètre de la gaine, min.	5.35 mm
Matériau de la gaine	PVC		
Vlâle droite			
Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, Contact		
i noc de laccordenient à divite	mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche

USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé

Niveau du catalogue / Dessins