# Fiche de données

## **IE-USB-3.0-A-A-3M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Câbles confectionnés IE

#### Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
Référence	<u>2581730030</u>
Туре	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## **IE-USB-3.0-A-A-3M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
Agrémente			
Agréments ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Longueur	3 m	Longueur (pouces)	118.1102 inch
Poids net	140 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-15 °C80 °C
Température de pose			
Conformité environnement	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		
Caractéristiques technique	s câble		
Couleur de la gaine	bleu		
Caractéristiques technique	s générales		1
Surface du contact	Or sur nickel		
Constitution du câble	Of 3ul flicker		
Couleur de la gaine	bleu	Section	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diamètre de la gaine, max. Matériau de la gaine	5.65 mm PVC	Diamètre de la gaine, min.	5.35 mm
Mâle droite	,		1
Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé		
Mâle gauche			
Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé		
	<u> </u>		

Niveau du catalogue / Dessins