Fiche de données

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Référence	2581730050
Type	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Longueur	5 m	Longueur (pouces)	196.8504 inch
Poids net	220 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-15 °C...80 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	bleu

Caractéristiques techniques générales

Surface du contact	Or sur nickel

Constitution du câble

Couleur de la gaine	bleu	Section	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diamètre de la gaine, max.	5.65 mm	Diamètre de la gaine, min.	5.35 mm
Matériau de la gaine	PVC		

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé