

CABTITE FR 10/6 BK SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité de niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

Informations générales de commande

Version	Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Référence	2583760000
Type	CABTITE FR 10/6 BK SET
GTIN (EAN)	4050118617153
Qté.	1 Pièce

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	19.6 mm	Profondeur (pouces)	0.7717 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur version la plus basse	19.6 mm	Largeur	106 mm
Largeur (pouces)	4.1732 inch	Diamètre	5.5 mm
Cote de fixation hauteur	83 mm	Cote de fixation largeur	32 mm
Poids net	58.1 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C... 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Couple de serrage	3 Nm	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Polyamide, renforcé fibre de verre
Joint	TPE	Classe de protection (UL)	Type 12, Type 4X
Longueur de l'ouverture	68.5 mm	Largeur de l'ouverture	46 mm
Élément d'étanchéité	6 petits éléments d'étanchéité ou 1 grand élément d'étanchéité et 2 petits éléments d'étanchéité		

Caractéristiques standard

Version	fermé	Produit de référence	CABTITE FR 16/8 BK , CABTITE GI T BK , CABTITE GI X BK
---------	-------	----------------------	---

Note importante

Informations sur le produit The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Dessins

