

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

Informations générales de commande

Version	Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 140 mm, Profondeur: 16 mm
Référence	2583890000
Type	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Qté.	10 Pièce

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	35.23 mm	Hauteur (pouces)	1.387 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Diamètre	5.3 mm	Cote de fixation hauteur	5.91 mm
Cote de fixation largeur	5.3 mm	Poids net	46.96 g

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Silicone	Non	Halogène	Non
Matériau de base	Acier, zingué		