

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 140 mm, Profondeur: 16 mm |
| Référence | 2583890000 |
| Type | CABTITE CR 24/10 EMV |
| GTIN (EAN) | 4050118647068 |
| Qté. | 10 Pièce |

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0.6299 inch |
| Hauteur | 35.23 mm | Hauteur (pouces) | 1.387 inch |
| Largeur | 140 mm | Largeur (pouces) | 5.5118 inch |
| Diamètre | 5.3 mm | Cote de fixation hauteur | 5.91 mm |
| Cote de fixation largeur | 5.3 mm | Poids net | 46.96 g |

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

Informations générales

| | | | |
|--------------------|---------------|----------|-----|
| Silicone | Non | Halogène | Non |
| Matiériaux de base | Acier, zingué | | |