

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à sertir RJ45 selon CEI 60603-7-51 pour diamètre extérieur jusqu'à 1,05 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 à sertir, avec protection anticoupage ; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	2584980000
Type	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Qté.	10 Pièce

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	4.5 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	Crimp
Description de l'article	avec protection anticoudage ; 6,5 - 7,5 mm	Circuit	PROFINET
Couleur	autres	Diamètre de l'isolation, min.	1.3 mm
Diamètre de l'isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Diamètre du raccordement, rigide	0.57...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 23...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.57...0.64 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 23...AWG 22	Section du conducteur, flexible	...0.35 mm ²
Diamètre de la gaine, max.	7.5 mm	Matériau du fourreau anticoudage	Polyamide PA6, UL94 -V0
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Propriétés électriques



Résistance de contact	≤ 10 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Résistance d'isolation	500 MΩ
Tension nominale	150 V	Courant nominal	1,5 A
PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af		

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

Type	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Version
Référence	2614210000	Presse, Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4050118621631	
Qté.	1 ST	

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-RJ45	Version
Référence	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Qté.	10 ST	