

IH 13.5 WTL6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustration du produit**

Figure similaire

Câblage d'un transformateur de courant et de tension
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Version	Douille isolante (bloc de jonction), PPS, noir
Référence	2586440000
Type	IH 13.5 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4050118610000
Qté.	100 Pièce

IH 13.5 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	13.5 mm	Profondeur (pouces)	0.5315 inch
Hauteur	5.27 mm	Hauteur (pouces)	0.2075 inch
Largeur	5.27 mm	Largeur (pouces)	0.2075 inch
Poids net	0 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...175 °C
Température d'utilisation permanente, max.			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PPS	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		