

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Convertisseur de média FreeCon Active PROFINET, avec fonction de diagnostic, pour connecteur enfichable Push-Pull Var. 14, selon CEI 61076-3-117 avec RJ45 et SC-RJ POF selon CEI 61754-24 et PushPull Power selon les spécifications PROFINET.

### Informations générales de commande

Version	Convertisseur de support fibre optique plastique, FreeCon, IP65
Référence	<a href="#">2588270000</a>
Type	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Qté.	1 Pièce

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

## Dimensions et poids

Profondeur	130.4 mm	Profondeur (pouces)	5.1338 inch
Hauteur	53 mm	Hauteur (pouces)	2.0866 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	557.7 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...55 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

## Classifications

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

## Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, galvanisé
Type de montage	Aucun	Degré de protection	IP65
Cycles d'enfichage	≥ 100	Circuit	PROFINET
Interface puissance	PROFINET PushPull Power	Interface données	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

## Normes générales

Spécification PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
Réseau standard	IEC 61158, IEC 61784	N° de certificat (cULus)	E141197

## Propriétés électriques

Type de tension	DC	Vitesse de transmission	100 MB
Tension de fonctionnement	24 V	Protocole	PROFINET IRT

Date de création 19.02.2026 02:39:30 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Consommation de courant	Typ. 200 mA	Affichage LED	P1 : port actif, P2 : port actif, SF : erreur de collecte, BF : erreur de bus, US1 : tension 1 (électronique), US2 : tension 2, ACT1 : activité Port1, ACT2 : activité Port2
Plage de tensions de fonctionnement	18...30 V DC		

### Note importante

Informations sur le produit      Développement avancé de 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. Pour la mise en service, le nouveau fichier GSDML (voir Téléchargements) doit être installé.


**IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Dessins**

www.weidmueller.com


**Dessin coté**



**Dessin coté**



**Schéma**



## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Sets



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

### Informations générales de commande

Type	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Version	
Référence	<a href="#">2465440000</a>	Connecteur d'alimentation, Prise mâle, PROFINET, Jeu de connecteurs	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Qté.	1 ST		

### Sets - RJ45




Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Version	
Référence	<a href="#">1012170000</a>	Connecteur mâle RJ45 sans outils, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248719815		
Qté.	10 ST		

### SC-RJ



Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

### Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-2SC-POF	Version	
Référence	<a href="#">1191550000</a>	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
Qté.	10 ST		

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Version	
Référence	<a href="#">2568260000</a>	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, enfichable, IP67	
GTIN (EAN)	4050118578928		
Qté.	10 ST		