

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | THM, Repères de fils et de câbles, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, argent |
| Référence | 2596610000 |
| Type | THM WO 50/100 SI |
| GTIN (EAN) | 4050118660852 |
| Qté. | 1000 Pièce |

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.03 mm | Profondeur (pouces) | 0.001 inch |
| Hauteur | 50 mm | Hauteur (pouces) | 1.9685 inch |
| Largeur | 100 mm | Largeur (pouces) | 3.937 inch |
| Poids net | 0.75 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | |
|---|--|----------------------|
| Adhésif | Colle polyacrylate | |
| Orientation de l'impression | horizontal et vertical | |
| Type d'impression | vierge | |
| Largeur | 100 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Couleur | argent | |
| Halogène | Non | |
| Matériau de base | Polyéthylène | |
| Caractères imprimés | sans | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Rouleau d'étiquettes |
| imprimante compatible | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| Nombre par rouleau | 1000 | |

Repères de fils et de câbles

| | | |
|--|-----------|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, 444 mm ² max. |
| Diamètre extérieur du conducteur, max. | 23 mm | Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm |
| Largeur de la zone de texte | 50 mm | Hauteur de la zone de texte 25 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur | 7 - 23 mm | Section de raccordement de conducteur 444 mm ² |

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

