

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfert thermique, 300 DPI, Multi-Mark, Gains thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	<a href="#">2599430000</a>
Type	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qté.	1 Pièce

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	253 mm	Profondeur (pouces)	9.9606 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12.5984 inch
Largeur	253 mm	Largeur (pouces)	9.9606 inch
Poids net	5800 g		

## Températures

Température ambiante 5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes	Memory (RAM)	256 MB
Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Procédé d'impression	Transfert thermique
Interface	USB 2.0, Ethernet	Logiciel	M-Print® PRO
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	max. 150 mm/s	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Fonctionnement batterie	Non	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, Manuel, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression


## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

Type	THM MMP CASE	Version
Référence	<a href="#">2457760000</a>	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK CUTTER	Version
Référence	<a href="#">1331600000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK PERFORATOR	Version
Référence	<a href="#">1416330000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Qté.	1 ST	
Type	THM MMP EXT.RH	Version
Référence	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER 115	Version
Référence	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER 30	Version
Référence	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER MF	Version
Référence	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER MF-W	Version
Référence	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Version
Référence	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Version
Référence	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Qté.	1 ST	

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Version
Référence	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Version
Référence	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK ROLLER TB	Version
Référence	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qté.	1 ST	

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Version
Référence	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version
Référence	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 76/360 SW	Version
Référence	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 84/300 WS	Version
Référence	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version
Référence	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Version
Référence	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qté.	1 ST	

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## M-Print® PRO



Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller. Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le process de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmueller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmueller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

## Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version	
Référence	<a href="#">1905490000</a>	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 10, Windows 11, Logiciel	
GTIN (EAN)	4032248526291	d'impression	
Qté.	1 ST		