

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfert thermique, 300 DPI, Multi-Mark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599440000
Type	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	274 mm	Profondeur (pouces)	10.7874 inch
Hauteur	446 mm	Hauteur (pouces)	17.559 inch
Largeur	242 mm	Largeur (pouces)	9.5275 inch
Poids net	10000 g		

Températures

Température ambiante 5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procédé d'impression	Transfert thermique	Interface	USB 2.0, Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Vitesse d'impression	max. 150 mm/s
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Fonctionnement batterie	Non
Inclus dans la livraison	THM MultiMark, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimante, Galet de pression, W-LAN stick		

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**THM MULTIMARK PLUS**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.


Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Version
Référence	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Version
Référence	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Version
Référence	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qté.	1 ST	
Type	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Version
Référence	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**M-Print® PRO**

Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller . Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le processus de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmüller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmüller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version
Référence	1905490000	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 10, Windows 11, Logiciel
GTIN (EAN)	4032248526291	d'impression
Qté.	1 ST	