

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

# Informations générales de commande

Version	Tool case with contents
Référence	<u>2602300000</u>
Туре	TOP CASE UL
GTIN (EAN)	4050118612998
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-28T00:00:00+01:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

Profondeur	352 mm	Profondeur (pouces)	13.8582 inch
Hauteur	255 mm	Hauteur (pouces)	10.0394 inch
Largeur	465 mm	Largeur (pouces)	18.3071 inch
Poids net	10858 g		

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

# Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

# Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coffret d'outillage

# Fiche de données

# **TOP CASE UL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

#### Informations générales de commande

Туре KT 8 Version Référence 9002650000 Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main GTIN (EAN) 4008190020163

#### Pinces combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

# Informatione générales de commande

informations generales de commande			
Туре	KBZ 180	Version	
Référence	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Qté.	1 ST		

#### Pinces coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande		
Туре	SE HD 180	Version
Référence	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
0.7	4.07	

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

# Pinces téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

# Informations générales de commande

Туре	FRZ S 160
Référence	9046370000
GTIN (EAN)	4032248357673
Qté.	1 ST

Version Pliers

#### **Outils**



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- · Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

# Informations générales de commande

Туре	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	
Туре	STRIPPER ROUND TOP	Version
Référence	<u>9918050000</u>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qté.	1 ST	
Туре	STRIPAX ULTIMATE	Version
Type Référence	STRIPAX ULTIMATE  1468880000	Version Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	1468880000	
Référence GTIN (EAN)	1468880000 4050118274158	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1468880000 4050118274158 1 ST	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence GTIN (EAN) Oté. Type	1468880000 4050118274158 1 ST AM 16	Outils, Outil à dénuder et à couper  Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	1468880000 4050118274158 1 ST AM 16 9204190000	Outils, Outil à dénuder et à couper  Version

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

# **Crimping tools**



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

### Informations générales de commande

 Type
 PZ 10 HEX
 Version

 Référence
 1445070000
 Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage

 GTIN (EAN)
 4050118250312
 hexagonal

Oté 1 ST

#### Jeux de clés mâles



Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.

# Informations générales de commande

Type SK WSD-S 1,5-10,0 Version

Référence 9008850000 Mounting tool

GTIN (EAN) 4032248266609

Qté. 1 ST

# Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

# Informations générales de commande

 Type
 SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...
 Version

 Référence
 2749580000
 Outils de montage

 GTIN (EAN)
 4050118896329

 Qté.
 1 ST

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

### Jeux de tournevis droits



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadiummolybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

#### Informations générales de commande

Type SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Référence 2749200000 GTIN (EAN)

4050118895506

1 ST

Version Jeu de tournevis

#### Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

# Informations générales de commande

CROSS-KEY UNIVERSAL Туре Référence 9918130000

4032248371112

GTIN (EAN) 1 ST Version

Univeral key

# avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

# Informations générales de commande

Type VT DIGI PRO

Référence 9918870000 GTIN (EAN)

4032248405756

Outils de test, Testeur de tension bipolaire

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

#### Informations générales de commande

 Type
 VT LCL
 Version

 Référence
 2436670000
 Outils de test, Chercheur de câble

 GTIN (EAN)
 4050118450033

 Qté.
 1 ST

#### Testeurs de continuité



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurités les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

# Informations générales de commande

 Type
 VT CTL
 Version

 Référence
 2436690000
 Outils de test, Appareils de test

 GTIN (EAN)
 4050118450040

 Qté.
 1 ST

# Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

# Informations générales de commande

 Type
 H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
 Version

 Référence
 9025430000
 Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN

 GTIN (EAN)
 4008190337162

 Qté.
 1 ST

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

### Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d#92utilistion. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

## Informations générales de commande

FLEXIMET 5 M Туре 2534210000 Référence 4050118545975 GTIN (EAN) Qté. 1 ST

Version Measuring tape

# non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

#### Informations générales de commande

Туре TOP CASE 1345330000 Référence GTIN (EAN) 4050118149913 Version Assortment box

Qté. 1 ST

Date de création 04.11.2025 02:05:56 MEZ