H0,5/16S OR BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration





- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange	
Référence	<u>2604620000</u>	
Туре	H0,5/16S OR BD GSP	
GTIN (EAN)	4050118649420	
Qté.	4000 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

H0,5/16S OR BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments				
	<i>2</i> 7			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (UR)	E354986			
Dimensions et poids				
Poids net	0.11 g			
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	ıes			
Description de l'article	Embouts reliés en rouleau,	Version	Norme	
Description de l'article	couleur orange	A GL 21011	Norme	
Embouts				
D: \(\dot{\dot}\)	. (D4)4		. (10)40	
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1 mm		Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	2.9 mm	Epaisseur de la collerette plastique	· /	
L1 en mm	16.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques	s (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage	12 mm	

Section de raccordement du conducteur 0.5 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

H0,5/16S OR BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

