


Similaire à l'illustration



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc |
| Référence | 2604640000 |
| Type | H0,75/16S W BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118649444 |
| Qté. | 4200 Pièce |

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E354986

Dimensions et poids

Poids net 0.15 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts reliés en rouleau, couleur blanche | Version | Norme |
|--------------------------|--|---------|-------|
|--------------------------|--|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1.2 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 10 mm |
| Diamètre de la collerette (D2) | 3.4 mm | Epaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.25 mm |
| L1 en mm | 16.00 mm | Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max. | |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.15 mm | Longueur de dénudage | 12 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 0.75 mm ² | Couleur | Weidmueller |

Dessins

Dessin

