

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | THM, Repères de fils et de câbles, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, blanc |
| Référence | 2621520000 |
| Type | THM WO 24/69 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625523 |
| Qté. | 1000 Pièce |

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.03 mm | Profondeur (pouces) | 0.001 inch |
| Hauteur | 24 mm | Hauteur (pouces) | 0.9449 inch |
| Largeur | 69 mm | Largeur (pouces) | 2.7165 inch |
| Poids net | 0.2 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------|
| plage de température d'utilisation | -40... |
|------------------------------------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Type d'impression | vierge | | |
| Version | autoadhésif | | |
| Largeur | 69 mm | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | | |
| Couleur | blanc | | |
| Halogène | Non | | |
| Caractères imprimés | sans | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Rouleau d'étiquettes | |
| Taille de plage de repérage imprimante compatible | 16 x 24 mm THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| plage de température d'utilisation | -40... | | |
| Nombre par rouleau | 1000 | | |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|--|------|--|-----------|
| Halogène | Non | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 16 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 5 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 5 - 16 mm |

Dessins

