Fiche de données

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Version	Outils, Outils à dégainer
Référence	2625720000
Type	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	55 mm	Hauteur (pouces)	2.1654 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	223.52 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer jusqu'à diamètre extérieur 35 mm

Outil à dénuder

Type de câble	Câble rond PVC, Câble rond	Diamètre du conducteur max.	999 mm
Diamètre du conducteur min.	25 mm	Profondeur de coupe	réglable jusqu'à 4,5 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	783828 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	490 mm²
Câble opérationnel	Câbles PVC, Silicone		

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins





