Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Version	Outils, Outils à dégainer
Référence	<u>2625720000</u>
Туре	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
Qté.	1 Pièce

AM-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	55 mm	Hauteur (pouces)	2.1654 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	0.26 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer jusqu'à diamètre extérieur 35 mm

Outil à dénuder

Type de câble	Câble rond PVC, Câble rond	Diamètre du conducteur max.	999 mm
Diamètre du conducteur min.	25 mm	Profondeur de coupe	réglable jusqu'à 4,5 mm
Section de raccordement du conducteur, 783828 mm²		Section de raccordement du conducteur, 490 mm²	
max.		min.	
Câble opérationnel	Câbles PVC, Silicone		

Niveau du catalogue / Dessins

AM-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





