
Fiche de données

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Série A, Terminal marker, 14 x 10 mm, jaune
Référence	2635580000
Type	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
Qté.	40 Pièce

Fiche de données

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5.3 mm	Profondeur (pouces)	0.2087 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0.5512 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	0.17 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40…100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.004 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

plage de température d'utilisation	-40…100 °C

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 6.6	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Généralités

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C