

HDC MPN 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit****Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module pneumatique, Nombre de pôles: 2, Raccord de tuyau (pneumatique), pneumatique, Emplacements d'enchâssage nécessaires: 1
Référence	2637320000
Type	HDC MPN 2
GTIN (EAN)	4050118767520
Qté.	1 Pièce

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	6.26 g
-----------	--------

Températures

Température limite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	2	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	pneumatique
Matériau de base	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate	Série	ModuPlug
Emplacements d'enfichage nécessaires	1		

Version

Type de raccordement	Raccord de tuyau (pneumatique)	Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² min.		

Module pneumatique

Module de pression de service	8 bar	Diamètre intérieur de tuyau, mini.	6 mm
Diamètre intérieur de tuyau, maxi.	6 mm		

Dessins

Illustration du produit




Illustration du produit





Illustration du produit



Dessin

