

**HDC MPN 6.0 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

nouveau

**Informations générales de commande**

Version	Contact pneumatique, Contact avec soupape: Non
Référence	<a href="#">2637350000</a>
Type	HDC MPN 6.0 M
GTIN (EAN)	4050118654615
Qté.	10 Pièce

**HDC MPN 6.0 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	1.37 g
-----------	--------

**Températures**

Température limite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Contact pneumatique**

Type	Mâle	Pression de fonctionnement	≤8 bar
Diamètre intérieur de tuyau	6 mm	Contact avec soupape	Non

**HDC MPN 6.0 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Modules pneumatiques****Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

Type	HDC MPN 2	Version
Référence	<a href="#">2637320000</a>	Module pneumatique, Nombre de pôles: 2, Raccord de tuyau
GTIN (EAN)	4050118767520	(pneumatique), pneumatique, Emplacements d'enfichage nécessaires:
Qté.	1 ST	1