Fiche de données

HDC MPN 4.0 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





nouveau

Informations générales de commande

Version	Contact pneumatique, Contact avec soupape: Non
Référence	<u>2637420000</u>
Туре	HDC MPN 4.0 F
GTIN (EAN)	4050118654561
Qté.	10 Pièce

HDC MPN 4.0 F

Agréments



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-92

27-44-02-92

27-44-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Poids net	0.44 g		
Températures	,		,
T	40.00 00.00		<u>'</u>
Température limite	-40 °C 80 °C		
Conformité environneme	ntale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	ption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92

Contact pneumatique

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Type	Femelle	Pression de fonctionnement	≤8 bar
Diamètre intérieur de tuyau	4 mm	Contact avec soupape	Non

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-44-02-92

27-44-02-92

27-44-02-92

27-44-02-92

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

HDC MPN 4.0 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Modules pneumatiques



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Туре	HDC MPN 3	Version
Référence	<u>2637340000</u>	Module pneumatique, Nombre de pôles: 3, Raccord de tuyau
GTIN (EAN)	4050118765823	(pneumatique), pneumatique, Emplacements d'enfichage nécessaires:
Qté.	1 ST	1

Niveau du catalogue / Dessins