

HDC MPN 3.0 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



nouveau

Informations générales de commande

Version	Contact pneumatique, Contact avec soupape: Non
Référence	2637440000
Type	HDC MPN 3.0 M
GTIN (EAN)	4050118654585
Qté.	10 Pièce

HDC MPN 3.0 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.29 g
-----------	--------

Températures

Température limite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Contact pneumatique

Type	Mâle	Pression de fonctionnement	≤8 bar
Diamètre intérieur de tuyau	3 mm	Contact avec soupape	Non