

HDC MPN 1.6 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



nouveau

Informations générales de commande

Version	Contact pneumatique, Contact avec soupape: Non
Référence	2637480000
Type	HDC MPN 1.6 F
GTIN (EAN)	4050118654721
Qté.	10 Pièce

HDC MPN 1.6 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.49 g
-----------	--------

Températures

Température limite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Contact pneumatique

Type	Femelle	Pression de fonctionnement	≤8 bar
Diamètre intérieur de tuyau	1.6 mm	Contact avec soupape	Non

HDC MPN 1.6 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Modules pneumatiques



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Type	HDC MPN 3	Version	
Référence	2637340000	Module pneumatique, Nombre de pôles: 3, Raccord de tuyau	
GTIN (EAN)	4050118765823	(pneumatique), pneumatique, Emplacements d'enchâssage nécessaires:	
Qté.	1 ST	1	