CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit















L'élément frontal du boîtier CH20M vous offre de nombreuses options pour une forme boîtier et une fonctionnalité individuelles. Vous pouvez choisir entre différentes méthodes d'impression telles que l'impression par tampon et la gravure laser pour mettre en œuvre vos formes boîtiers avec précision et attractivité.

Des coupes laser pour les composants électroniques sont également possibles. Des repérages peuvent également être utilisés. L'élément frontal peut être équipé avec ou sans couvercle articulé.

Informations générales de commande

Version	Élément frontal, OMNIMATE Housing - série CH2OM noir, transparent, Élément frontal, Largeur: 22.5 mm
Référence	<u>2639980000</u>
Туре	CH20M22 FC TP BK 1819
GTIN (EAN)	4050118677393
Qté.	50 Pièce

CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	45.5		0.0400: 1	
Profondeur	15.5 mm	Profondeur (pouces)	0.6102 inch	
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch	
Largeur	22.5 mm	Largeur (pouces) Poids net	0.8858 inch	
Longueur	0 mm	Polas net	5 g	
Températures				
Température ambiante	-25 °C85 °C	plage de température d'utilisation	-40120 ℃	
Humidité	5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation			
Conformité environnementale	du produit		<u>'</u>	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03	
ECLASS 15.0	27-19-06-03			
Caractéristiques des matériau	ıx			
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Matériau isolant	PC	
Groupe de matériaux isolants	Illa	Surface	non traité	
Matériau de base	Plastique	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	175 ≤ CTI <400	
Caractéristiques générales		- 1 (- /		
ouracteristiques generales				
Couleur	noir, transparent	Degré de protection	IP20 en condition installée	
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011, -	Informations concernant l'assemblage complet, voir les articles référencés	CH20M22 B BK/OR 2010	
Possibilité d'enrobage	Non			
Propriétés des composants				
Rabat pivotant à monter	Non	Repérage intégrable	Non	
Options de personnalisation				
Possibilité de découpes spécifiques aux clients	Oui	Possibilité d'étiquetage spécifique au client	Oui	
Processus de la commande client spécifique	Cf. directives dans la section téléchargements	Variantes de couleur	Davantage sur demande	
Possibilités de traitement	Traitement laser, Fraisage			

Date de création 14.11.2025 09:55:45 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Dessin coté

