

## CABTITE BP 2MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 12 mm, Largeur: 2 mm, Profondeur: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2652300000</a>  |
| Type       | CABTITE BP 2MM PA   |
| GTIN (EAN) | 4050118662368   |
| Qté.       | 25 Pièce  |

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Hauteur    | 12 mm | Hauteur (pouces)    | 0.4724 inch |
| Largeur    | 2 mm  | Largeur (pouces)    | 0.0787 inch |
| Longueur   | 12 mm | Longueur (pouces)   | 0.4724 inch |
| Diamètre   | 2 mm  | Poids net           | 3.63 g      |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Informations générales

|                                     |      |                                   |           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| Diamètre du câble extérieur, max.   | 2 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 2 mm      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0  | Halogène                          | Non       |
| Degré de protection                 | IP66 | Matériau de base                  | Polyamide |