

CABTITE BP 5MM PA



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 12 mm, Largeur: 5 mm, Profondeur: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Référence	2652330000
Type	CABTITE BP 5MM PA
GTIN (EAN)	4050118661835
Qté.	25 Pièce

CABTITE BP 5MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0.4724 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Longueur	12 mm	Longueur (pouces)	0.4724 inch
Diamètre	5 mm	Poids net	0.01 g

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...120 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Informations générales

Diamètre du câble extérieur, max.	5 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	5 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Polyamide