



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

### Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 22 mm, Largeur: 14 mm, Profondeur: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Référence	<a href="#">2652420000</a>
Type	CABTITE BP 14MM PA
GTIN (EAN)	4050118662528
Qté.	25 Pièce

## CABTITE BP 14MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0.5512 inch
Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0.8661 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	0.06 g

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...120 °C
-------------------------------	-----------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## Informations générales

Diamètre du câble extérieur, max.	14 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	14 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Polyamide