

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 22 mm, Largeur: 20 mm, Profondeur: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	2652440000
Type	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
Qté.	25 Pièce

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0.7874 inch
Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0.8661 inch
Diamètre	20 mm	Poids net	1.1 g

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...100 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Informations générales

Diamètre du câble extérieur, max.	20 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	20 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Polyamide