

Similaire à l'illustration



Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 30 mm, Largeur: 21 mm, Profondeur: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	2652450000
Type	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
Qté.	25 Pièce

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	21 mm	Largeur (pouces)	0.8268 inch
Longueur	30 mm	Longueur (pouces)	1.1811 inch
Diamètre	21 mm	Poids net	2.1 g

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...100 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Informations générales

Diamètre du câble extérieur, max.	21 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	21 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Polyamide