
Fiche de données

THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, blanc
Référence	2657210000
Type	THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675948
Qté.	400 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-08-14T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Fiche de données

THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0028 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	63.5 mm	Largeur (pouces)	2.5 inch
Poids net	0.42 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	
Type d'impression	vierge	
Procédé d'impression	Transfert thermique	
Version	autoadhésif	
Largeur	63.5 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Oui	
Matériau de base	Film vinyle	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes
Agrément selon UL 969	Non	
imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	
Nombre par rouleau	400	

Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 6	Section de raccordement du conducteur, max.	113 mm²
Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm
Diamètre extérieur du conducteur	8 - 12 mm	Section de raccordement de conducteur	113 mm²

THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

