

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

Informations générales de commande

Version	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm ²
Référence	2659060000
Type	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Qté.	30 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-06-01T00:00:00+02:00

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	19.5 mm	Profondeur (pouces)	0.7677 inch
Hauteur	35.5 mm	Hauteur (pouces)	1.3976 inch
Largeur	13.5 mm	Largeur (pouces)	0.5315 inch
Poids net	3.33 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris
---------	------

Caractéristiques nominales

Section nominale	25 mm ²	Courant nominal	101 A
------------------	--------------------	-----------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	1
-----------------	---