

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

Informations générales de commande

Version	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm ²
Référence	2659080000
Type	FIT 50 SN
GTIN (EAN)	4050118671452
Qté.	3 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2025-06-01T00:00:00+02:00

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	27 mm	Profondeur (pouces)	1.063 inch
Hauteur	39.7 mm	Hauteur (pouces)	1.563 inch
Largeur	17.8 mm	Largeur (pouces)	0.7008 inch
Poids net	28 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris
---------	------

Caractéristiques nominales

Section nominale	50 mm ²	Courant nominal	150 A
------------------	--------------------	-----------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	1
-----------------	---