

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2666060000
Type	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Qté.	1 Pièce

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	455 mm	Profondeur (pouces)	17.9134 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12.5984 inch
Largeur	255 mm	Largeur (pouces)	10.0394 inch
Cote de fixation hauteur	320 mm	Poids net	800 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Classifications

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		

Alimentation électrique

Tension d'alimentation pour les sorties	24 V DC +20 %/ -15 %	Tension d'alimentation pour système et entrées	230 V AC
---	----------------------	--	----------

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 35
-----------------------------	-------

Données système

Interface	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	nombre max. de modules	0
Interface pour configuration	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Extension possible de la mémoire des données du programme	Oui
Outil d'ingénierie	u-create web	Environnement de programmation	sur le réseau
Mémoire (Flash)	4 GB	Horloge temps réel	Capacité mémoire tampon (max. 5 jours)
Protocole bus de terrain	TCP/IP		