

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2666080000
Type	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Qté.	1 Pièce

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	455 mm	Profondeur (pouces)	17.9134 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12.5984 inch
Largeur	255 mm	Largeur (pouces)	10.0394 inch
Poids net	800 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Classifications

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		

Alimentation électrique

Tension d'alimentation pour les sorties	24 V DC +20 %/ -15 %	Tension d'alimentation pour système et entrées	24 V DC +20 %/ -15 %
---	----------------------	--	----------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	PUSH IN
----------------------	---------

Données système

Interface pour configuration	Micro USB 2.0	Processeur	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Raccordement	PUSH IN	Environnement de programmation	sur le réseau
Mémoire (Flash)	8 GB	Horloge temps réel	Batterie tampon
Protocole bus de terrain	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		