

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2666080000
Type	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Qté.	1 Pièce

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	455 mm	Profondeur (pouces)	17.9134 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12.5984 inch
Largeur	255 mm	Largeur (pouces)	10.0394 inch
Poids net	800 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Classifications

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		

Alimentation électrique

Tension d'alimentation pour les sorties	24 V DC +20 %/ -15 %	Tension d'alimentation pour système et entrées	24 V DC +20 %/ -15 %
---	----------------------	--	----------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement PUSH IN

Données système

Interface pour configuration	Micro USB 2.0	Processeur	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Raccordement	PUSH IN	Environnement de programmation	sur le réseau
Mémoire (Flash)	8 GB	Horloge temps réel	Batterie tampon
Protocole bus de terrain	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		