



Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Module de liaison, Pièce en T, IP68 (50 m / 24 h)
Référence	2685590000
Type	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Qté.	1 Pièce

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E486077

Dimensions et poids

Poids net 35 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...105 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	3	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	Nylon, Fibre de verre, UL reconnu	Matériau des contacts	Laiton, nickelé
Surface du contact	CuZn, nickelé	Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, min.	
Section de raccordement du conducteur, 3.5 mm ² souple, max.		Section du conducteur, flexible	0.75...3.5 mm ²
Degré de protection	IP68 (50 m / 24 h)		

Normes générales


Certificat N° (cURus) E486077

Propriétés électriques

Tension nominale	600 V	Courant nominal	20 A
------------------	-------	-----------------	------

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

