

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Référence	2685590000
Type	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Qté.	1 Pièce

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E486077

Dimensions et poids

Poids net	35 g
-----------	------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...105 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	3	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	Nylon, Fibre de verre, UL reconnu	Matériau des contacts	Laiton, nickelé
Surface du contact	CuZn, nickelé	Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm ² souple, min.	0,75...3,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 3,5 mm ² souple, max.		Section du conducteur, flexible	
Degré de protection	IP68 (50 m / 24 h)		

Normes générales

Certificat N° (cURus)	E486077
-----------------------	---------

Propriétés électriques

Tension nominale	600 V	Courant nominal	20 A
------------------	-------	-----------------	------


IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

