

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Référence	2685590000
Type	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Qté.	1 Pièce

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E486077

Dimensions et poids

Poids net 35 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...105 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12

Caractéristiques générales

Nombre de pôles 3

Matériau de base du boîtier Nylon, Fibre de verre, UL reconnu

Surface du contact CuZn, nickelé

Section de raccordement du conducteur, 3,5 mm² souple, max.

Degré de protection IP68 (50 m / 24 h)

Couleur noir

Matériau des contacts Laiton, nickelé

Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm² souple, min.Section du conducteur, flexible 0,75...3,5 mm²

Normes générales

Certificat N° (cURus) E486077

Propriétés électriques


Tension nominale 600 V

Courant nominal

20 A

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

