

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Câbles confectionnés IE

### Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, avec verrouillage mécanique, USB A, avec verrouillage mécanique, PVC, 1.8 m
Référence	<a href="#">2695980018</a>
Type	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Qté.	1 Pièce

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Longueur	1.8 m	Longueur (pouces)	70.8661 inch
Poids net	70 g		

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	0 °C...80
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

### Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine noir

### Caractéristiques techniques générales

Surface du contact Or sur nickel

### Constitution du câble

Diamètre de la gaine	4.5 mm	Couleur de la gaine	noir
Section	2*AWG28 + 2*AWG24	Diamètre de la gaine, max.	4.7 mm
Diamètre de la gaine, min.	4.3 mm	Matériau de la gaine	PVC

### Mâle droite

Prise de raccordement à droite USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé

### Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dimensional drawing



### Avantages produit

