

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outils, Insert outil à sertir
Référence	2696260000
Type	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
Qté.	1 Pièce

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.75 mm	Profondeur (pouces)	0.935 inch
Longueur	23.6 mm	Longueur (pouces)	0.9291 inch
Poids net	22 g		

Températures

Température de pose	
---------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	pour pince à sertir, Connecteur enfichable
---------	---

Description du contact

Type de contact	Contacts décollés	Section du conducteur max. AWG	AWG 22
Section du conducteur min. AWG	AWG 26		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes	Plage de sertissage réglable AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Contacts sertis M12X

Contacts à sertir de précision usinés pour M12X



Informations générales de commande

Type	IE-PIC-M12X-P-22/26	Version	
Référence	2664880000	Contact, sans, Mâle	
GTIN (EAN)	4050118765342		
Qté.	100 ST		