


IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outils, Insert outil à sertir
Référence	2696270000
Type	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
Qté.	1 Pièce

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.75 mm	Profondeur (pouces)	0.935 inch
Longueur	23.6 mm	Longueur (pouces)	0.9291 inch
Poids net	22 g		

Températures

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	pour pince à sertir, Femelle
---------	------------------------------

Description du contact

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 22
Section du conducteur min. AWG	AWG 26		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes	Plage de sertissage réglable AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
----------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Contacts sertis M12X**

Contacts à sertir de précision usinés pour M12X

**Informations générales de commande**

Type	IE-PIC-M12X-S-22/26	Version
Référence	2673440000	Contact, sans, Femelle
GTIN (EAN)	4050118765359	
Qté.	100 ST	