Fiche de données

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Version	Stripping and cutting tool
Référence	2697640000
Type	STRIPPER 25
GTIN (EAN)	4050118873702
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	AM 25

Fiche de données

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	157 mm	Hauteur (pouces)	6.1811 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Poids net	120.52 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils à dégainer

Outil à dénuder

Type de câble	Câble rond PVC	Diamètre du conducteur max.	25 mm
Diamètre du conducteur min.	6 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	490 mm²