


UR20-EM-2617520000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Replacement part |
| Référence | 2702570000 |
| Type | UR20-EM-2617520000-SP |
| GTIN (EAN) | 4064675267171 |
| Qté. | 1 Pièce |

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 61 mm | Profondeur (pouces) | 2.4016 inch |
| Hauteur | 110 mm | Hauteur (pouces) | 4.3307 inch |
| Largeur | 12 mm | Largeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Poids net | 28 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |